

集塵機と組み合わせて使う 作業台 MSD-800



使用例 1

透明フード付きタイプに小型集塵機 MY-150XN (3馬力・別売) の組み合わせ

使用例 2

フード付きタイプに、小型集塵機 MY-75X (1馬力・別売) とダクトホース (別売) の組み合わせ



吸気面

パンチングされた穴から、粉塵を吸引。



掻き出し口

前後に配置されています。ふたは簡単に脱着できます。



集塵口

集塵機 (別売) の吸気口を直接差し込むか、ダクトホース (別売) を差し込むことができます。ゴム蓋を、吸気口やダクトホースの口より小さめに切り抜きます。



柔軟に、何時でもどこでも

1. 持ち合わせの集塵機と組み合わせて使用します。
2. 左右のダクト差し込み口に集塵機またはダクトホースを差し込んで使用します。
3. フラットでパンチングされた作業面が吸気口です。
4. 作業面は 863×603 ミリと使いやすい大きさです。
5. ダスト取り出し口は、掻き出し式で正面と裏面に配置。
6. 作業面は取り外しができ、180° 方向を変えられますので、レイアウト変更にも対応できます。
7. 吸気能力を高めるフードは、標準で付属。
8. 透明なアクリルで作られたフードは、周りの照明を取り込み、明るい環境で作業ができます。
9. 2 台購入すれば、背面同士で連結ができ、より広い作業面を確保できます。縦長に連結は不可。

仕様

| 大きさ(幅×奥行×高さ(フード付き)) | 開口面積 | 粉塵取り出し口 | 動力 | フィルター | 集塵口 | フード | 重量 |
|---------------------|----------------------|----------|----|-------|----------|----------|------|
| 863×603×735(1200)mm | 0.0389m ² | 掻き出し(×2) | 無し | 無し | φ120、170 | 有・無し 2機種 | 20kg |

株式会社 **ムラコシ**
マイコレクター® 集塵機

〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1515
TEL 0538-23-7221 FAX 0538-23-7223
Eメール info@murakoshi.jp
ホームページ http://www.murakoshi.jp

販売店